

Multi Clip regolabile e riutilizzabile 504913

Questo morsetto a vite multiuso è utilizzato nell'industria, nell'automobilismo, nella casa, nella pesca, nel giardinaggio, nel campeggio, nella vela, ecc.

Può essere stretto a qualsiasi diametro regolare o irregolare compreso tra 1 cm e 10 cm.

Informazioni:

Materiale: Nylon "66", larghezza 10 mm (3/8").

Colore: Nero, U.V. stabile.

Specifiche tecniche:


- Forza di serraggio massima: 100 chilogrammi
- Carico di rottura: 100 chilogrammi
- Intervallo di temperatura: da -20° C. a 100° C.

Il Multi clip può essere utilizzato a temperature fino a 150° C, ma tra 100-150° C si verifica una riduzione della resistenza alla trazione.

Come funziona?

Il Multi clip è composto da 3 componenti base:

- Cinturino in nylon filettato
- Collare
- Dado di serraggio



Basta infilare il Multi clip assemblato sugli oggetti da fissare e serrare il dado di bloccaggio fino a quando non è stretto come voluto.

Laddove sia impossibile applicare il Multi clip assemblato infilandolo, svitare completamente il dado dal cinturino, quindi staccare un'estremità del cinturino dal collare. Introdurre la cinghia attorno all'oggetto/i, reinserire l'estremità libera della cinghia nel collare, rimettere il dado e serrare come voluto.

Laddove un singolo Multi clip non fosse abbastanza largo, è possibile unire due o più clip.

Per fare questo:

- Rimuovere il dado e staccare un lato della cinghia dal collare
- Ripetere questa operazione su un secondo Multi clip (o più se necessari)
- Inserire l'estremità libera di una cinghia nel colletto di un'altro Multi clip
- Ripetere l'operazione se si stanno unendo tre o più Multi clip
- Inserire l'estremità libera dell'ultima cinghia nella posizione libera sul collare finale, creando così un anello continuo di due o più Multi clip
- Riposizionare tutti i dadi sui collari
- Stringere a mano ciascun dado della serie completata



Nota:

- Gli spigoli vivi devono essere imbottiti per evitare di tagliare la cinghia durante il serraggio
- Per applicazioni come il collegamento di tubi flessibili ai rubinetti in cui è richiesta una capacità di tenuta aggiuntiva, ciò può essere ottenuto avvolgendo due volte la cinghia attorno all'oggetto